

控制单元 CDSA-D1-VX

产品代号: 552103
将被停止供应的产品

用于多轴控制器 CMXR-C1

将停止供货的产品，

供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
最大接口电缆长度	20 m
用户内存	256 Mbyte
功能键的数量	31
颜色的数量	64 k
系统LED的数量	4
显示	TFT 颜色
显示特性	Touchscreen
显示尺寸	6,5"
控制元件	2 个接受按钮 紧急停机
备份电池	是
工作电压范围 DC	19 ... 30 V
显示分辨率	VGA, 640x480 Pixel
额定工作压力时的电流消耗	0,4 A
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	5 - 95 % 非冷凝
防护等级	IP65
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	1,250 g
USB 接口	是
以太网接口	RJ45 10/100 MBd 2nd 以太网接口, 光学 10 MBd
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
外壳的材料信息	ABS
应用领域	仅和 CMXR-C1