


编码器接口 CECX-C-2G2

产品代号: 552117

FESTO

用于CECX



技术参数

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
授权	c UL us - Listed (OL)
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
工作电压	19,2 - 30 VDC
功耗 5 V	0.6 W
环境温度	5 ... 55 °C
储藏温度	-40 ... 70 °C
相对空气湿度	10 - 95 %
防护等级	IP20
安全等级	III
产品重量	135 g
抗振动能力测试	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震能力测试	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半个正弦)
电气连接技术, I/O	插座条, 格子 5.08 mm
数字输入, 快速计数输入	2, (闭锁功能) 响应时间 20 µs, NPN/PNP
数字输入, 电绝缘	否
编码器输入, 通道数	2
编码器输入, 分辨率	位移测量: 24 bit 速度测量: 32 位
编码器输入, 信号范围	5 V 压差 (RS422) 24 V single ended
编码器输入, 最大输入频率	250 kHz
编码器输入, 发生器电源电压	24 VDC 5.05 VDC ± 4% (100 mA / channel)
编码器输入, 连接技术	插座 Sub-D 9 针
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则