

# 标准气缸



## DNGC-80- -PPV-A

产品代号: 552391

FESTO

该产品只能通过巴西 Festo 进行订购

典型表现



## 技术参数

特性	值
行程	1 ... 2,000 mm
活塞直径	80 mm
活塞杆螺纹	M20x1,5
基于标准	ISO 15552
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲
装配位置	任意
活塞杆末端	阳螺纹
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
派生型	单端活塞杆
工作压力	0.6 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
缓冲长度	30 mm
6 bar时的理论作用力, 回复行程	2,721 N
6 bar时的理论作用力, 进程	3,016 N
每10 mm 行程所增加的重量	80 g
0 mm行程时的基本重量	3,025 g
安装类型	带附件
气动连接	G3/8
盖子的材料信息	压铸铝 铸铝
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
活塞杆的材料信息	高合金钢
气缸缸筒的材料信息	锻造铝合金