



滚轮杠杆式阀

RWB-3-1/8

产品代号: 552432

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	3/2 常闭, 单稳态
驱动类型	机械的
标准额定流量	120 l/min
工作压力	3.5 ... 8 bar
设计结构	活塞座
额定尺寸	3.5 mm
先导类型	由先导控制
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
驱动力	3.1 N
产品重量	160 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/8
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理