


气路板 VABM-C7-12G-G18-6

订货号: 552665

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------|
| 最大阀位数量 | 6 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 产品重量 | 168 g |
| 先导气口 12 | M3 |
| 气接口, 气口 1 | G1/8 |
| 气接口, 气口 3 | G1/8 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气路板材料 | 精制铝合金 |