


# 旋转模块 ERMB-32

产品代号: 552708

FESTO

电子部件，输出界面和摆动缸DRQD上的一样。



## 技术参数

特性	值
尺寸	32
设计结构	机电式旋转模块 带齿带
装配位置	任意
旋转角度	无末端
减速比	3:1
产品重量	3,250 g
驱动小齿轮的直径	12 mm
齿带斜度	5 mm
最大输出速度	300 1/min
最大输入速度	900 1/min
最大驱动扭矩	8.5 Nm
无负载时的驱动扭矩	< 0.5 Nm
环境温度	-10 ... 60 °C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
材料信息，壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息，驱动轴	锻造铝合金 阳极氧化处理 高合金钢, 耐腐蚀
材料信息，盖	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息，齿形带	玻璃纤维外包氯丁橡胶