


# 光纤电缆

## SOOC-DS-M-A11-2-R25

产品代号: 552810

FESTO

适合于SOE4 光纤单元



### 技术参数

特性	值
材料备注	含有PWIS 物质
测量方式	漫反射式传感器
物体的最小直径	0.15 mm
光纤电缆 – 特性	系列
工作范围	130 mm
环境温度	-55 ... 70 °C
规格, 头部	矩形 19x25x6 mm
光纤电缆长度	2 m
最小弯曲半径	25 mm
外径	2.2 mm
材料信息, 壳体	黄铜 镀镍
材料信息, 光纤	PE
防护等级	IP66
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响