

# 光纤电缆

## SOOC-DS-Q-2-R25


产品代号: 552811  
将被停止供应的产品

适合于SOE4 光纤单元

将停止供货的产品，

供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

特性	值
材料备注	符合 RoHS
测量方式	Fix-focus
物体的最小直径	0.1 mm
光纤电缆 - 特性	Fix-focus
工作范围	2 ... 10 mm
环境温度	-55 ... 70 °C
规格, 头部	矩形 13x19,6x5 mm
光纤电缆长度	2 m
最小弯曲半径	25 mm
外径	2.2 mm
材料信息, 壳体	ABS
材料信息, 光纤	PE
防护等级	IP66
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III