

光纤电缆

SOOC-TB-M4-2-R25-S4

产品代号: 552813

FESTO

适合于SOE4 光纤单元



技术参数

特性	值
材料备注	含有PWIS 物质
测量方式	对射式传感器
物体的最小直径	0.35 mm
光纤电缆 – 特性	标准
工作范围	400 mm
环境温度	-55 ... 70 °C
规格, 头部	M4
光纤电缆长度	2 m
轴套长度	40 mm
最小弯曲半径	25 mm
最大紧固扭矩	2 Nm
外径	2.2 mm
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 光纤	PE
防护等级	IP66
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响