

光纤电缆

SOOC-TB-P-M3-2-R10

产品代号: 552819
将被停止供应的产品

适合于SOE4 光纤单元

将停止供货的产品，

供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
材料备注	符合 RoHS
测量方式	对射式传感器
物体的最小直径	0.05 mm
光纤电缆 - 特性	精确度
工作范围	30 mm
环境温度	-55 ... 70 °C
规格, 头部	M3
光纤电缆长度	2 m
最小弯曲半径	10 mm
最大紧固扭矩	1 Nm
外径	1 mm
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 光纤	PE
防护等级	IP66
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III