

转接镜头 SASF-L1-LS2-M4

订货号: 552831

FESTO



数据表

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP66
环境温度	-30 °C...150 °C
紧固扭矩	-0.2 Nm...0.6 Nm
产品重量	0.7 g
镜头功能	聚焦 光斑直径 0.7 mm , 间距 10 mm 取决于光纤电缆
外壳材料	铝 阳极氧化