


# 光纤电缆 SOOC-DS-M6-1-R25

订货号: 552838

FESTO



## 数据表

特性	值
材料说明	RoHS 合规
测量方法	漫反射式传感器
最小目标直径	0.1 mm
光纤 – 特点	标准
工作距离	140 mm
环境温度	-55 °C...70 °C
阀盖尺寸	M6
光纤长度	1 m
最小弯曲半径	25 mm
最大紧固扭矩	3 Nm
外径	2.2 mm
外壳材料	铜合金 PVC 镀镍
光纤材料	PE
防护等级	IP66
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III