

光纤电缆 SOOC-DS-C-M4-2-R15

订货号: 552842

FESTO



数据表

特性	值
材料说明	RoHS 合规
测量方法	漫反射式传感器
最小目标直径	0.1 mm
光纤 – 特点	同轴向
工作距离	75 mm
环境温度	-55 °C...70 °C
阀盖尺寸	M4
光纤长度	2 m
最小弯曲半径	15 mm
最大紧固扭矩	2 Nm
外径	1.25 mm
外壳材料	镀镍黄铜
光纤材料	PE
防护等级	IP66
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III