


耳轴安装件 CRSBN-20/25

产品代号: 552904

FESTO

适合于CRDSNU 圆形气缸, 允许安装在轴承或端盖上。



技术参数

特性	值
尺寸	20/25
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 ... 90 °C
产品重量	228 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装环	高合金钢
材料信息, 安装件	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 安装销	高合金钢
材料信息, 轴承	PE
材料信息, 螺母	高合金钢
材料信息, 螺丝	高合金钢