


# 活性炭过滤器 MS9-LFX-1-U

订货号: 553032

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	9
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
结构特点	活性炭过滤器
工作压力	0 bar...20 bar
洁净空气等级的最大标准流量	6500 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介质温度	5 °C...30 °C
残余含油量	0.003 mg/m <sup>3</sup>
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	2000 g
安装方式	要么: 管式安装 带附件
气接口, 气口 1	G1
气接口, 气口 2	G1
盖子材料	PA
密封件材料	NBR
过滤器材料	活性炭
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金
屏幕材料	PA