


# 精细过滤器

## MS9-LFM-N3/4-BUM

产品代号: 553090

FESTO

1 μm 过滤器，金属防护罩，手动冷凝水排放，流动方向从左到右。



### 技术参数

特性	值
系列	MS
尺寸	9
设计结构	纤维过滤器
过滤等级	1 μm
冷凝水排放	手动旋转
工作压力	0 ... 20 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4]
进出口的空气纯净度	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
空气质量等级的最高标准流量	7,000 l/min
空气质量等级的最低标准流量	350 l/min
过滤器功效	99.99 %
冷凝物最大容积	225 ml
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
储藏温度	-10 ... 60 °C
残渣油的成分	0.5 mg/m <sup>3</sup>
符合防爆要求的环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
安装类型	线路安装 带附件 可选
装配位置	垂直 +/- 5°
气动连接, 气口 1	3/4 NPT
气动连接, 气口 2	3/4 NPT
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 盖子	PA
材料信息, 过滤器	硼硅酸盐纤维
材料信息, 碗	锻造铝合金
材料信息, 屏幕	PA
材料信息, 密封	NBR
产品重量	2,000 g