

真空过滤器

VAF-DB-1/2

产品代号: 553141

FESTO

用于过滤污物



技术参数

特性	值
装配位置	垂直
过滤等级	80 µm
工作压力	-0.95 ... 0 bar
有关操作压力的注意事项	只适用于打开的真空系统
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-5 ... 50 °C
最大紧固扭矩	20.5 Nm
产品重量	162 g
安装类型	线路安装 墙面/表面固定
气动连接	G1/2
真空接口	G1/2
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 过滤器	PE
材料信息, 壳体	PP 经过加强
材料信息, 碗	PA
喷射器脉冲适宜性	<= 7 bar