



# 接近开关 SIEF-M12B-NS-K-L

产品代号: 553544

FESTO

带电缆，齐平式安装



## 技术参数

特性	值
设计	圆形
符合标准	EN 60947-5-2
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	符合 RoHS
额定切换距离	3 mm
环境温度	-30 ... 70 °C
重复精度	0.16 mm
开关输出	NPN
切换元件功能	常开触点
最大切换频率, DC	3,000 Hz
最大输出电流	200 mA
短路强度	脉冲调制
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	3芯 电缆
电缆长度	2.5 m
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PU)
尺寸	M12
安装类型	齐平
产品重量	105 g
材料信息, 壳体	黄铜 TPE-O 镀铬
工作状态显示	黄色 LED
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
防护等级	IP68
对磁场的抗干扰能力	DC和AC 磁场
电涌强度	0.8 kV
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3