



接近开关 SIEF-M18B-NS-K-L

产品代号: 553548

FESTO

带电缆，齐平式安装



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 设计 | 圆形 |
| 符合标准 | EN 60947-5-2 |
| 授权 | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 额定切换距离 | 5 mm |
| 环境温度 | -30 ... 70 °C |
| 重复精度 | 0.28 mm |
| 开关输出 | NPN |
| 切换元件功能 | 常开触点 |
| 最大切换频率, DC | 3,000 Hz |
| 最大输出电流 | 200 mA |
| 短路强度 | 脉冲调制 |
| 工作电压范围 DC | 10 ... 30 V |
| 极性容错保护 | 对于所有的电接口 |
| 电连接 | 3芯 电缆 |
| 电缆长度 | 2.5 m |
| 材料信息, 电缆护套 | TPE-U(PU) |
| 尺寸 | M18 |
| 安装类型 | 齐平 |
| 产品重量 | 124 g |
| 材料信息, 壳体 | 黄铜 TPE-O 镀铬 |
| 工作状态显示 | 黄色 LED |
| 采用弹性电缆安装时的环境温度 | -5 ... 70 °C |
| 防护等级 | IP68 |
| 对磁场的抗干扰能力 | DC和AC 磁场 |
| 电涌强度 | 0.8 kV |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 污染等级 | 3 |