

接近开关 SIEF-M30B-PS-S-L

订货号: 553549

FESTO



数据表

特性	值
设计	圆形
符合标准	EN 60947-5-2
认证	RCM 商标 c UL us 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
材料说明	RoHS 合规
额定工作距离	10 mm
环境温度	-30 °C...85 °C
重复精度	0.55 mm
开关输出	PNP
开关元件功能	常开触点
最大开关频率, 直流	2000 Hz
最大输出电流	200 mA
短路电流额定值	脉冲式
工作电压范围 DC	10 V...30 V
反极性保护	适用于所有电气连接
电气接口	3 针 M12x1 插头
连接件外壳材料	黄铜 镀铬
规格	M30
安装方式	齐平
产品重量	100 g
外壳材料	黄铜 镀铬
开关状态指示	黄色 LED
防护等级	IP68
磁场抗扰性	直接和交变磁场
抗电涌性	0.8 kV
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3

特性	值
关于传感器选择的附加信息	修正系数 1, 抗磁场
传感器设计的选择	标准