

安装 SAMH-G3-Q

订货号: 553569

FESTO



数据表

特性	值
设计	用于燕尾槽
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	带通孔
最大紧固扭矩	3 Nm
产品重量	10 g
外壳材料	精制铝合金
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L