


塑料气管

PAN-10X1,5-SW-300

产品代号: 553903

FESTO

标准外径气管, 能承受较高的热量和机械负载.



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|------------------------------|
| 外径 | 10 mm |
| 与流量相关的弯曲半径 | 58 mm |
| 内径 | 7 mm |
| 最小弯曲半径 | 27 mm |
| 气管特性 | Suitable for energy chains |
| 随温度变化的工作压力 | -0.095 ... 1.7 MPa |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 17 bar |
| 随温度变化的工作压力 | -13.775 ... 246.5 psi |
| 授权 | TÜV |
| 认证签发部门 | B 013277 0506 00 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -30 ... 80 °C |
| 产品质量视长度而定 | 0.042 kg/m |
| 气动连接 | 用于快插接头外径 10 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 肖氏硬度 | D 55 +/-3 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 气管 | TPE-A |