

# 塑料气管 PAN-8X1,25-BL

订货号: 553908

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 外径                  | 8 mm  |
| 流量相关弯曲半径            | 43 mm   |
| 内径                  | 5.9 mm  |
| 最小弯曲半径              | 22 mm   |
| 气管特征                | 适用于拖链   |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 MPa...1.5 MPa<br>-0.95 bar...15 bar<br>-13.775 psi...217.5 psi |
| 认证                  | 德国技术监督协会 (TÜV)  |
| 证书签发机构              | B 013277 0506 00  |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]                                       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 环境温度                | -30 °C...80 °C  |
| 产品重量 (取决于长度)        | 0.024 kg/m  |
| 气动接口                | 用于快插接头外径 8 mm 的气管<br>用于倒钩接头内径 6 mm, 带联接螺母<br>用于内径 6 mm 的倒钩接头          |
| 颜色                  | 蓝色  |
| 肖氏硬度                | D 55 +/-3   |
| 材料说明                | RoHS 合规   |
| 气管材料                | TPE-A   |