

塑料气管 PAN-10X1,5-GE

订货号: 553933

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 外径 | 10 mm |
| 流量相关弯曲半径 | 58 mm |
| 内径 | 7 mm |
| 最小弯曲半径 | 27 mm |
| 气管特征 | 适用于拖链 |
| 取决于温度的工作压力 | -0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi |
| 认证 | 德国技术监督协会 (TÜV) |
| 证书签发机构 | B 013277 0506 00 |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -30 °C...80 °C |
| 产品重量 (取决于长度) | 0.042 kg/m |
| 气动接口 | 用于快插接头外径 10 mm |
| 颜色 | 黄色 |
| 肖氏硬度 | D 55 +/-3 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气管材料 | TPE-A |