


连接电缆

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

产品代号: 553949

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
电连接	插头插座 Sub-D 9 针 15 针
电缆接口	SUB-D 15 针插头 SUB-D 9 针插头
电缆长度	2.5 m
电缆属性	标准
电缆的最小弯折半径	78 mm
电缆直径	5.2 mm
电缆类型	LIYCY
电缆结构	3x0,34 已屏蔽
颜色编码, 缆芯绝缘	棕色 绿色 白色
防护等级	IP40
环境温度	-30 ... 80 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
Material cable sheath	PVC
电缆外套颜色	灰色
Material housing	塑料, 金属化 金属
Material electrical contact	镀金