


编码器接口 CECX-C-2G1

产品代号: 553977

FESTO



技术参数

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
授权	c UL us - Listed (OL)
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
工作电压	19,2 - 30 VDC
功耗 5 V	0.65 W
环境温度	5 ... 55 °C
储藏温度	-40 ... 70 °C
相对空气湿度	10 - 95 %
防护等级	IP20
安全等级	III
产品重量	140 g
抗振动能力测试	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震能力测试	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半个正弦)
电气连接技术, I/O	插座条, 格子 5.08 mm
状态显示	LED 黄色 = 接收 LED 绿色 = 电源
编码器输入, 通道数	4
编码器输入, 分辨率	16到32 位 通过软件可调
编码器输入, 信号范围	SSI (RS422) 二进制/灰度可通过软件进行调解
编码器输入, 波特率	125, 250, 500, 1000 kBit/s 通过软件可调
编码器输入, 发生器电源电压	24 V DC (250 mA / 通道)
编码器输入, 连接技术	RJ45
编码器输入, 电绝缘	否