


电源模块

CDVI5.0-EB2X-DN-BI

产品代号: 554372

FESTO



技术参数

特性	值
长度	56 mm
阀位的最大数量	2
耐腐蚀等级 CRC	3
产品重量	510 g
安装类型	带内螺纹和柱螺栓
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/8
气动连接, 气口 4	G1/8
气动连接, 气口 5	G1/8
材料备注	符合 RoHS