


# 编码器电缆

## NEBM-T1G12-T1G12-5

产品代号: 556797

FESTO

用于连接马达和控制器



### 技术参数

| 特性             | 值  |
|----------------|--|
| 电缆属性           | 适合于拖链  |
| 污染等级           | 3  |
| 防护等级           | 装配以后的状态<br>IP65  |
| 采用弹性电缆安装时的环境温度 | -40 ... 90 °C  |
| 环境温度           | -50 ... 90 °C  |
| 电缆的最小弯折半径      | 82 mm  |
| 电缆结构           | 已屏蔽<br>$5 \times (2 \times 0,34 \text{ mm}^2) + 2 \times 0,5 \text{ mm}^2$ |
| 电缆直径           | 11 mm  |
| 电缆长度           | 5 m  |
| 材料备注           | 含有PWIS 物质<br>符合 RoHS   |
| 电缆护套的材料信息      | TPE-U(PUR)   |