


# 气路板底座

## VABV-S6-1Q-N12

产品代号: 556988

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度	43 mm
抗震性	运输应用测试, 强度等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准
耐冲击性	冲击试验, 强度等级2, 符合FN 942017-5和EN 60068-2-27
有关强制动力的说明	切换频率, 至少 1次/月
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	570 g
气动连接, 气口 1	1/2 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 板	压铸铝