

气路条


VABM-C8-12E-G14-6-M1

产品代号: 557655

传统型 - 不用于新项目

FESTO

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
宽度尺寸	12 mm
阀位的最大数量	6
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩, 阀安装	0.6 Nm
最大紧固扭矩, 墙面安装	5 Nm
产品重量	585 g
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
气动连接, 气口 5	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金