

气路条


VABM-C8-12E-G14-10-M1

产品代号: 557659

传统型 - 不用于新项目

FESTO

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|-------------------|
| 宽度尺寸 | 12 mm |
| 阀位的最大数量 | 10 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 最大紧固扭矩, 阀安装 | 0.6 Nm |
| 最大紧固扭矩, 墙面安装 | 5 Nm |
| 产品重量 | 788 g |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 5 | G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 气路板 | 锻造铝合金 |