

轴向组件 EAMM-A-L62-100A


产品代号: 557988

★ 核心产品范围
将被停止供应的产品

适合于电驱动器。

将停止供货的产品，
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|----------------|
| 装配置 | 任意 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储藏温度 | -25 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95 % |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 可传递扭矩 | 47 Nm |
| 产品重量 | 1,610 g |
| 接口代码，驱动器 | L62 |
| 接口代码，马达输入 | 100A |
| 材料备注 | 符合 RoHS |