

联轴器 EAMC-30-32-8-10

订货号: 558029

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	8 mm
安装直径 2	10 mm
规格	30
标称长度	32 mm
安装位置	可选
最大转速	8000 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	5.87 kgmm ²
可传递的扭矩	12.5 Nm
产品重量	48 g
材料说明	RoHS 合规