

塑料气管

PLN-4X0,75-BL

产品代号: 558205

FESTO

高温及机械负载能力



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------|--|
| 外径 | 4 mm |
| 与流量相关的弯曲半径 | 25 mm |
| 内径 | 2.9 mm |
| 最小弯曲半径 | 12 mm |
| 随温度变化的工作压力 | -0.095 ... 1.4 MPa |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 14 bar |
| 随温度变化的工作压力 | -13.775 ... 203 psi |
| 有关操作压力的注意事项 | 水：最大 0.6 MPa，0 - 50 °C 时 |
| 授权 | TÜV |
| 认证签发部门 | B 013277 0506 00 |
| 工作介质 | 压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰） |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 干净等级 | 该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。 |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 环境温度 | -30 ... 80 °C |
| 产品质量视长度而定 | 0.0056 kg/m |
| 气动连接 | 用于快插接头外径 4 mm 用于倒钩式接头，内径 3mm，带螺母 用于倒钩式接头，内径 3mm |
| 颜色 | 蓝色 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息，气管 | PE |