

# 塑料气管

## PLN-6X1-SI

产品代号: 558212

FESTO

高温及机械负载能力



## 技术参数

特性	值
外径	6 mm
与流量相关的弯曲半径	32 mm
内径	4 mm
最小弯曲半径	11 mm
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1.4 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 14 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 203 psi
有关操作压力的注意事项	水：最大 0.6 MPa，0 - 50 °C 时
授权	TÜV
认证签发部门	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰）
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
干净等级	该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-30 ... 80 °C
产品质量视长度而定	0.0147 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 6 mm 用于倒钩式接头，内径 4mm，带螺母 用于倒钩式接头，内径 4mm
颜色	银
材料备注	符合 RoHS
材料信息，气管	PE