

# 塑料气管 PLN-10X1,5-SI

订货号: 558214

FESTO



## 数据表

特性	值
外径	10 mm
流量相关弯曲半径	57 mm
内径	7 mm
最小弯曲半径	22 mm
取决于温度的工作压力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
工作压力说明	水：0 - 50°C 时最高 0.6 MPa
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] 水（液态，无冰）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-30 °C...80 °C
产品重量（取决于长度）	0.0375 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 10 mm
颜色	银色
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PE