

插头 NECC-L1G11-C1


产品代号: 558328
将被停止供应的产品

用于连接界面的壳体 CAMI-C

将停止供货的产品，

供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	7,8 mm
高度	22,9 mm
长度	39,2 mm
装配位置	任意
电连接	插头 压接式的端子 11针
额定工作电压 DC	24 V
工作电压范围 AC	160 V
40°C时的可接受电流负载	8 A
许用的电缆直径	1 ... 1.5 mm
端子截面	0.2 ... 1.5 mm ²
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响