

T 型快插接头 NPQM-T-G14-Q10-P10

订货号: 558741

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 规格 | 标准 |
| 公称通径 | 8 mm |
| 旋入螺钉上的密封件类型 | 密封圈 |
| 设计 | T 型 |
| 包规格 | 10 |
| 结构特点 | 推挽原理 |
| 工作压力时完整温度范围 | -0.095 MPa...1.6 MPa -13.775 psi...232 psi |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...16 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -20 °C...70 °C |
| 标称扭矩 | 7.5 Nm |
| 标称紧固扭矩公差 | ± 20% |
| 产品重量 | 44.4 g |
| 安装方式 | 外六角, A/F 16 mm |
| 气接口, 气口 1 | 外螺纹 G1/4 |
| 气接口, 气口 2 | 适用于气管外径 10 mm |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | 镀镍黄铜 |
| 气管密封件材料 | NBR |