


L型快插式螺纹接头 NPQM-LK-G14-Q10-P10

产品代号: 558823

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 8.5 mm |
| 柱头螺栓上的密封件类型 | 密封圈 |
| 设计 | L形 |
| 包装数量 | 10 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 1.6 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 16 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 232 psi |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -20 ... 70 °C |
| 额定紧固扭矩 | 7.5 Nm |
| 额定紧固扭矩的公差 | ± 20 % |
| 产品重量 | 43.6 g |
| 安装类型 | 内六角A/F 5 |
| 气动连接, 气口 1 | 阳螺纹 G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管外径 10 mm |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 镀镍黄铜 |
| 材料信息, 空心螺栓 | 镀镍黄铜 |
| 材料信息, 管密封 | NBR |