



单向节流阀 VFOC-S-S6-Q6

产品代号: 559724
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
阀功能	单向流量控制功能，用于气源
气动连接, 气口 1	QS-6
气动连接, 气口 2	快插式轴套 QS-6
驱动类型	手动
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	插件 带快插式轴套
节流方向上的标准额定流量	0 ... 270 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	170 ... 260 l/min
工作压力	0.2 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
装配位置	任意
流量控制方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 430 l/min
止回方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	330 ... 400 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-10 ... 40 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
产品重量	21.6 g
关于气接口 2 的标注	仅适用于Festo QS
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 空心螺栓	锻造铝合金 阳极氧化处理 黑色
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 调节螺钉	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 摆动接头	牙铸锌