


轴向组件 EAMM-A-A19-40A

产品代号: 559798

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	19
装配位置	任意
最高速度	10,000 1/min
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
质量惯性力矩	1.06 kgmm ²
可传递扭矩	2.3 Nm
产品重量	240 g
材料备注	符合 RoHS