


连接电缆

VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5

产品代号: 560411

FESTO



技术参数

特性	值
产品重量	1,120 g
电连接	带插头电缆
电缆长度	5 m
电缆属性	Suitable for energy chains
电缆的最小弯折半径	63 mm
电缆直径	12.5 mm
电缆结构	25x0,34
防护等级	IP67 to IEC 60529
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 80 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PU)