

连接电缆 VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5

订货号: 560417

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------|
| 产品重量 | 1190 g |
| 电气接口 | 带插头电缆 |
| 电缆长度 | 5 m |
| 电缆特征 | 标准 |
| 最小电缆弯曲半径 | 122 mm |
| 电缆直径 | 10.2 mm |
| 电缆结构 | 25 x 0.34 mm ² |
| 防护等级 | IP67 符合 IEC 60529 标准 |
| 带移动电缆的环境温度 | -5 °C...80 °C |
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟 RoHS 指令 |
| CE 标记 (见合格声明) | 符合英国 RoHS 指令 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 电缆护套材料 | PVC |