


连接电缆

VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10

产品代号: 560427

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|----------------------|
| 产品重量 | 1,577 g |
| 电连接 | 带插头电缆 |
| 电缆长度 | 10 m |
| 电缆属性 | 标准 |
| 电缆的最小弯折半径 | 115 mm |
| 电缆直径 | 9.6 mm |
| 电缆结构 | 36x0,25 |
| 防护等级 | IP67 to IEC 60529 |
| 采用弹性电缆安装时的环境温度 | -5 ... 80 °C |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 符合EU RoHS 指令 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 RoHS 指令 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| 材料信息, 电缆护套 | PVC |