


电机安装法兰 EAMF-A-48B-57A

订货号: 560694

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	81 g
接口代码, 电机输入	57A
接口代码, 离合器外壳	48B
材料说明	RoHS 合规