



# 电磁阀

## VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2

产品代号: 560707

FESTO



### 技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
驱动类型	电气的
宽度	25 mm
标准额定流量	180 l/min
工作压力 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
工作压力	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
设计结构	活塞滑块
复位类型	空气弹簧
防护等级	IP40
额定尺寸	2.1 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
手控装置	推
先导类型	由先导控制
流动方向	不可逆
重叠	正重叠
切换时间, 关闭	18 ms
切换时间, 打开	15 ms
线圈的特性参数	24 V DC: 1 W
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-5 ... 50 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 ... 50 °C
电连接	2针 插头
气动连接, 气口 1	底座
气动连接, 气口 2	M5
气动连接, 气口 3	底座
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	FPM HNBR NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金