


端板
VABE-S6-2RZ-G34
产品代号: 560839

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	ISO 5599-2
装配位置	任意
阀岛型号	44
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	336 g
先导气口 12	G1/4
先导气口 14	G1/4
气动连接, 气口 1	G3/4
气动连接, 气口 3	G3/4
气动连接, 气口 5	G3/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 端板	压铸铝