


气路板底座 VABV-S2-2S-G12-T2

订货号: 560841

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	59 mm
端子类型	44
工作压力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	610 g
气接口, 气口 2	G1/2
气接口, 气口 4	G1/2
材料说明	RoHS 合规
板材料	压铸铝