


气路板底座

VABV-S2-2S-N12-T2

产品代号: 560843

FESTO



技术参数

特性	值
宽度尺寸	59 mm
阀岛型号	44
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	610 g
气动连接, 气口 2	1/2 NPT
气动连接, 气口 4	1/2 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 板	压铸铝