



端板

VMPAL-EPL-SD25-IP40

产品代号: 560940

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	43 mm
长度	107.3 mm
阀位的最大数量	24
阀岛结构	阀的尺寸可以混合
电磁线圈的最大数量	24
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
先导压力MPa	0.3 ... 0.8 MPa
先导压力	3 ... 8 bar
额定工作电压 DC	24 V
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP40
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	190 g
电气接口 1, 功能	多针插头
电气接口 1, 接口类型	插头
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	25
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 端板	压铸铝 PA-加强